

Garant GRIDLINE

**Base de armario, para tamaño de plaquita longitudxanchura: 800X600mm****Datos de pedido**

Número de pedido	431060 800X600
GTIN	4067263264903
Clase de artículo	41C

**Descripción****Ejecución:**

Construcción soldada estable incl. guarniciones de alojamiento. Las irregularidades del suelo se pueden compensar mediante tornillos regulables en altura.

**Base de armario**, carcasa de chapa de acero, según el tamaño con puerta batiente o estantes, incluyendo sistema de cerradura GARANT. Pintura de cuerpo RAL7035 gris claro, lados frontales RAL 7016 antracita.

**Colocación:**

Altura útil puerta: 345 mm

Número de estantes de almacenamiento: 1

Número de carcasas con puerta: 1

Número de carcasas con cajones: 0

**Nota:**

Para bases antivibratorias, pedir 4 n.º 086002 tam. 850.

**Descripción técnica**

Capacidad de carga distribuida en la superficie	500 kg
Altura de la estructura inferior	710 mm

Anchura de la estructura inferior	606 mm
Altura útil puerta	345 mm
Profundidad de la estructura inferior	600 mm
Altura estructura inferior, incl. guarniciones de alojamiento	770 mm
Número de estantes de almacenamiento	1 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Compensación de altura	25 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Tipo de producto	Estructura inferior