



## Lijadora recta Batería, Tipo: 71230561



### Datos de pedido

Número de pedido	077259 71230561
GTIN	4014586897165
Clase de artículo	03F

### Descripción

#### Ejecución:

- Lijadora recta con batería de alta potencia, resistente al polvo.
- Motor EC sin escobillas, sin mantenimiento, con aletas refrigeradoras innovadoras para la disipación del calor óptima, incluyendo control de temperatura.
- Ideal para todas las aplicaciones. Número de revoluciones óptimo, adaptado a numerosos medios abrasivos y materiales, a través de la preselección electrónica continua de la velocidad de giro.

Cuello de husillo largo. El cuello largo y delgado permite penetrar profundamente en la pieza de trabajo (p. ej., rectificado interior de tubos).

#### Suministro:

Incluye pinza portapieza Ø 6 mm, 1 llave de dos bocas SW13 y SW17, maleta de transporte. **Sin batería y cargador.**

#### Nota:

Las amoladoras rectas están homologadas para el uso de fresas con mango hasta un Ø de 12 mm.

Se pueden encontrar baterías adecuadas en los n.º 073856 – 073858 o juegos de inicio en los n.º 073863 y 073867.

### Descripción técnica

Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Cantidad de baterías contenidas	0

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Preselección electrónica de la velocidad de giro	s&iacute;
Quality Dress	AGSZ 18-280 LBL AS
Ø máximo pinza portapieza	8 mm
Suministro de energía	a batería
Peso	1,6 kg
Tensión de batería	18 V
Intervalo de revoluciones	9000 - 28000 min <sup>-1</sup>
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Tipo de producto	Lijadora recta