



## Cizalla para ranura / chapa con batería, Tipo: 71300661



### Datos de pedido

Número de pedido	078103 71300661
GTIN	4014586898605
Clase de artículo	03F

### Descripción

#### Ejecución:

Cizalla para chapa con batería para uso móvil.

#### Cizallas para chapa.

- Buena adaptabilidad a las curvas con una deformación menor de la chapa.
- Comodidad y rapidez en el canteado y el escuadrado.
- Para chapas hasta 800 N/mm<sup>2</sup> y aceros inoxidables.
- Cuchillo reversible en cuatro direcciones: corte impecable sin rebabas que contribuye a reducir los gastos de explotación.

#### Suministro:

Incluye L-BOXX, sin batería y sin cargador.

#### Nota:

Se pueden encontrar baterías adecuadas en los n.º 073851 – n.º 073858 o juegos de inicio en los n.º 073863 y n.º 073867. Cargadores en el n.º 073866.

### Descripción técnica

Grosor máximo de material acero 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Peso	2 kg

Radio de la curva más pequeña	15 mm
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	0
Suministro de energía	a batería
Vibraciones máximas según EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Tensión de batería	18 V
Velocidad de corte	5 - 8 m/min
Número de carreras	4000 min <sup>-1</sup>
Quality Dress	ABLS 18 1.6 E AS
Ancho de corte	0 mm
Grosor máximo de material acero 800 N/mm <sup>2</sup>	1 mm
Tipo de producto	Cizallas para chapa