



## Fresa de cantos con batería guiado a mano, Tipo: AKFH18-5AS



### Datos de pedido

Número de pedido	078123 AKFH18-5AS
GTIN	4014586898209
Clase de artículo	03F

### Descripción

#### Ejecución:

Para la fabricación de biselado y radios en materiales planos, chapas y contenedores, bordes interiores y exteriores, contornos, así como para redondear perforaciones.

Fresas de cantos de alta potencia con batería para la preparación óptima de los recubrimientos para un trabajo flexible en el taller y en la obra. Fresa de cantos de batería hasta 5 mm.

#### Suministro:

**Sin batería ni cargador**, 1 máquina, incluye cabezal de fresar de 45° (sin rodillos de guía, sin plaquitas de corte), 3 tornillos de apriete, 1 pasta de cobre, 1 llave de hexágono interior de 4 mm, 1 destornillador Torx TX 15, 1 maleta de plástico para herramientas.

#### Nota:

Encontrará accesorios necesarios en nuestra eShop a partir del n.º 078136 – 078138.

Las baterías adecuadas se pueden encontrar en el n.º 073851 – 073859 o en el juego de inicio con el n.º 073863 – 073867.

### Descripción técnica

Quality Dress	AKFH 18-5 AS
Ángulo del bisel	45 grados
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	2400 - 7500 min <sup>-1</sup>

Radio	2,5 mm
Cantidad de baterías contenidas	0
Suministro de energía	a batería
Tensión de batería	18 V
Tipo batería	Ion de litio
Ø disco soporte	98 mm
Altura máx. de biselado 45°	5
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Embalaje	Maleta de transporte
Tipo de producto	Biseladora y desbarbadora