



Cizalla para ranura / chapa con batería, Tipo: 71300561



Datos de pedido

Número de pedido	078103 71300561
GTIN	4014586898599
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Cizalla para ranuras con batería para uso móvil.

Cizalla ranuradora.

- Corte antideformante.
- Cabezal de corte abierto para obtener la mejor visión del corte.
- Sistema de cambio rápido QuickIN para un cambio de cuchilla rápido, sin utilizar llave y sin realizar ajustes.

Suministro:

Incluye L-BOXX, sin batería y sin cargador.

Nota:

Se pueden encontrar baterías adecuadas en los n.º 073851 – n.º 073858 o juegos de inicio en los n.º 073863 y n.º 073867. Cargadores en el n.º 073866.

Descripción técnica

Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Vibraciones máximas según EN	<2,5 m/s ²
Cantidad de baterías contenidas	0
Peso	1,9 kg
Grosor máximo de material acero 800 N/mm ²	0,8 mm

Suministro de energía	a batería
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Quality Dress	ABSS 18 1.6 E AS
Tipo batería	Ion de litio
Radio de la curva más pequeña	90 mm
Velocidad de corte	5 - 8 m/min
Grosor máximo de material acero 400 N/mm ²	1,6 mm
Tensión de batería	18 V
Ancho de corte	5 mm
Número de carreras	3500 min ⁻¹
Tipo de producto	Cizallas para chapa