

Garant GRIDLINE

**Base de armario, para tamaño de plaquita longitudxanchura: 1500X1000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	431060 1500X1000
GTIN	4067263264934
Clase de artículo	41C

**Descripción****Ejecución:**

Construcción soldada estable incl. guarniciones de alojamiento. Las irregularidades del suelo se pueden compensar mediante tornillos regulables en altura.

**Base de armario**, carcasa de chapa de acero, según el tamaño con puerta batiente o estantes, incluyendo sistema de cerradura GARANT. Pintura de cuerpo RAL7035 gris claro, lados frontales RAL 7016 antracita.

**Colocación:**

Altura frontal de cajón (derecha): 50; 75; 75; 100; 125 mm

Altura útil puerta: 425 mm

Número de estantes de almacenamiento: 1

Número de carcasas con puerta: 1

Número de carcasas con cajones: 1

**Nota:**

Para bases antivibratorias, pedir 4 n.º 086002 tam. 850.

**Descripción técnica**

Anchura de la estructura inferior	1106 mm
Altura útil puerta	425 mm
Cajón profundidad útil	500 mm

Capacidad de carga distribuida en la superficie	2000 kg
Profundidad de la estructura inferior	800 mm
Altura de la estructura inferior	710 mm
Altura estructura inferior, incl. guarniciones de alojamiento	770 mm
Cajón anchura útil	500 mm
Cajón anchura útil en G	20 mm
Cajón profundidad útil en G	20 mm
Número de estantes de almacenamiento	1 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Compensación de altura	25 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Tipo de producto	Estructura inferior