



Fresa angular 90° MECH17, Mango cilíndrico, Ø D / Zef: 40/2mm



Datos de pedido

Número de pedido	227650 40/2
GTIN	4960664503780
Clase de artículo	250

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte reversibles entalladas para conseguir fuerzas de corte y vibraciones reducidas. Al comparar, se consiguen anchuras de contacto a_e superiores con la misma profundidad de corte a_p .

Descripción técnica

Longitud de voladizo L_1	73 mm
Plaquita de corte adecuada	BD.. 1704
Ø de mango D_s h6	32 mm
Ø de corte D_c	40 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	59 mm
Tornillo para plaquita	229709 (T15; 3,5 Nm)
Longitud total L_{tot}	160 mm
Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	2
Código ISO plaquita de corte	BDMT 170408
Número de plaquitas de corte	8
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229709
--------------------	--------