


Mordaza de rectificado y de control con ajuste rápido, Anchura de mordazas A: 120mm



Datos de pedido

Número de pedido	363240 120
GTIN	4067263239550
Clase de artículo	32K

Descripción

Ejecución:

Prisma rectificado.

Totalmente de acero; templado en toda su sección y **rectificado por todos los lados** para un mecanizado por los 4 lados.

Con ajuste rápido (sin husillo).

Aplicación:

Para el **mecanizado calibrado con precisión y control.**

Precisión:

Dentro de **0,005 mm** / 100 mm.

Suministro:

Estuche resistente incluido.

Descripción técnica

Longitud total a	255 mm
Altura del cuerpo de base G	55 mm
Altura de mordazas C	40 mm
Peso	13,9 kg
Zona de sujeción máxima b	140 mm

Anchura total B	120 mm
Anchura de mordazas A	120 mm
Tipo de producto	Tornillo de banco de control

Accesorios

Unidad de sujeción de recambio completa para tamaño 120 mm	363245 120
------------------------------------------------------------	------------