



## Portabrocas macizo VARIA VX3, VX3, Ø de sujeción D1: 14mm



### Datos de pedido

Número de pedido	319823 14
GTIN	2050002077720
Clase de artículo	33E

### Descripción

#### Ejecución:

**VX** Sujeción por tres puntos sin fuerzas transversales por medio de anillo de segmentos integral.

**Resistencia par hasta 200 Nm mediante polígono.**

#### Ventaja:

- **Cambio rápido mediante sólo un punto de sujeción,, por lo tanto, cambio de herramienta sin peligro de lesiones.**
- **Las herramientas de corte están preajustadas en la máquina.**
- **Modo de construcción corto - costes por pieza reducidos.**

#### Aplicación:

Para sujetar herramientas con superficies de arrastre.

#### Nota:

Par de apriete máximo en VX3 y VX4 con 5,7 Nm, se puede alcanzar con la llave dinamométrica adecuada n.º 211750 tam. 5,7. Par de apriete máximo en V5 con 10 Nm. Al soltar los insertos no gire por el tope.

Modelo extracorto a petición. Para la limpieza de los portaherramientas de pinza Varia y de las plaquitas intercambiables recomendamos el juego de limpieza EWS Clean.

### Descripción técnica

Ø de sujeción D <sub>1</sub>	14 mm
------------------------------	-------

Ø exterior D	46 mm
Longitud de voladizo medida A	28 mm
Adaptador	VX3
Tipo de producto	Cono de sujeción plano