



## Cortatubos para tubos compuestos y de plástico, para Ø exterior tubo a: 26mm



### Datos de pedido

Número de pedido	819460 26
GTIN	4003773088714
Clase de artículo	86A

### Descripción

#### Ejecución:

Para cortar tubos compuestos y de plástico de hasta 26 mm de Ø. Con mangos ergonómicos de multicomponente y mecanismo de bloqueo para un transporte seguro.

#### Ventaja:

- **Hasta un 60 % menos de esfuerzo:** la rueda de corte de giro libre permite una rotación de baja fricción del tubo durante el corte.
- **Resultado de corte óptimo:** el movimiento de rotación permite la penetración sin esfuerzo de la rueda de corte con una deformación mínima del tubo.
- **Los soportes de moldura de plástico anchos permiten obtener secciones perfectamente en ángulo recto.**
- **Permite cortes de corrección muy cortos.**
- **Corta tubos de plástico y de aluminio más fácilmente que las cizallas convencionales de cuchilla fija.**

#### Aplicación:

También para tubos compuestos con mayor espesor de capa de aluminio (como Geberit Mepla).

#### Material:

Acero eléctrico al vanadio y al cromo en calidad especial, templado en aceite.

#### Pieza de repuesto:

Rueda de corte de recambio, ver n.º 819461 tam. 1.

### Descripción técnica

para Ø exterior tubo	26 mm
----------------------	-------

Longitud	210 mm
Peso	391 g
Número de moletas	1
adecuado para material bruto	Plástico
adecuado para material bruto	Material compuesto
con función de trinquete	sí
Tipo de producto	Cortatubos

---

## Accesorios

Cuchilla de repuesto para cortatubos para tubos compuestos y plásticos Tipo 1	819461 1
---	----------