

# AEG

## Lijadora angular de batería sin batería, Tipo: BEWS18BLPX



### Datos de pedido

Número de pedido	077126 BEWS18BLPX
GTIN	4058546411428
Clase de artículo	07A

### Descripción

#### Ejecución:

Lijadora angular de 18 V sin escobillas y de alta potencia con construcción compacta.

- **Ajuste rápido de la cubierta protectora.**
- **Interruptores de palanca para un mayor control y seguridad.**
- **Lámpara de advertencia LED para la protección contra sobrecarga.**

#### Suministro:

Sin batería y cargador.

#### Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en el n.º 073820 y n.º 073846.

### Descripción técnica

Profundidad de corte máxima	26 mm
Vibraciones máximas según EN	5,4 m/s <sup>2</sup>
Tensión de batería	18 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	AEG tipo AS 18 V
Bloqueo contra re arranque	sí
Protección contra sobrecargas	sí
Cantidad de baterías contenidas	0

Ø máximo de muela	125 mm
Conexión de hombre muerto	sí
Tipo batería	Ion de litio
Arranque suave	no
Peso	2,16 kg
Quality Dress	BEWS18-125BLPX2-0
Suministro de energía	a batería
Velocidad de giro máxima	8500 min <sup>-1</sup>
Parada kick back	no
Tipo de producto	Lijadoras angulares