

AEG

Lijadoras angulares Batería, Tipo: BEWS18BLPX



Datos de pedido

Número de pedido	077108 BEWS18BLPX
GTIN	4058546411411
Clase de artículo	07A

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular sin escobillas de 18 V de alta potencia, en construcción compacta.

- **Interruptores tipo leva para una mayor seguridad y control.**
- **Ajuste de la caperuza protectora sin herramientas.**

Suministro:

Sin batería, sin cargador. Incluye caja.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en el n.º 073820 y los n.º 073846 - 073848. Surtidos de iniciación adecuados en los n.º 073841 y n.º 073844.

Descripción técnica

Profundidad de corte máxima	22 mm
Ø máximo de muela	115 mm
Suministro de energía	a batería
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Peso	1,97 kg
Tensión de batería	18 V
Intervalo de revoluciones	8500 min ⁻¹

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	AEG tipo AS 18 V
Cantidad de baterías contenidas	0
Tipo batería	Ion de litio
Quality Dress	BEWS18-115BLPX2
Bloqueo contra re arranque	sí
Vibraciones máximas según EN	5,6 m/s ²
Tipo de producto	Lijadoras angulares

Accesorios

Batería de iones de litioSHD Tipo de batería AS18	073846 AS18
Cargador de batería Tipo BL1418	073841 BL1418