



llave de boca / llave estrella de carraca conmutable, acodada 15°, Ancho de llave: 9mm



Datos de pedido

Número de pedido	614853 9
GTIN	4018754239146
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. La carraca con 72 dientes integrada permite un ángulo de trabajo de solo 5°, para un trabajo eficiente incluso en espacios reducidos.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Nota:

¡CUIDADO!

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 614820

Descripción técnica

Longitud llave L	150 mm
Altura del anillo h ₂	7,4 mm
Altura de boca h ₁	5,3 mm
Anchura de boca b	18,8 mm
Ø anillo D	19,5 mm
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero Alloy al cromo
Superficie	cromado

Tope final lado boca	no
Función de soporte lado boca	no
con cabezal basculante	no
Carraca reversible	sí
Tipo de producto	Llave