



Juego de llaves de boca / llaves estrella de carraca, en estuche enrollable conmutable, acodada 15°, Cantidad de llaves: 12



Datos de pedido

Número de pedido	614854 12
GTIN	4018754239313
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. La carraca con 72 dientes integrada permite un ángulo de trabajo de solo 5°, para un trabajo eficiente incluso en espacios reducidos.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Suministro:

1 llave n.º 614853: Tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Almacenamiento en: Estuche enrollable con cierre por adhesión

Descripción técnica

Cantidad de llaves	12
Tipo de producto	Llave

Accesorios

Llave de boca / llave estrella de carraca conmutable, acodada 15° Ancho de llave 14 mm	614853 14
	614853 11

Llave de boca / llave estrella de carracaconmutable,
acodada 15° Ancho de llave 11 mm

Llave de boca / llave estrella de carracaconmutable,
acodada 15° Ancho de llave 10 mm

614853 10

Llave de boca / llave estrella de carracaconmutable,
acodada 15° Ancho de llave 18 mm

614853 18

Llave de boca / llave estrella de carracaconmutable,
acodada 15° Ancho de llave 16 mm

614853 16

Llave de boca / llave estrella de carracaconmutable,
acodada 15° Ancho de llave 19 mm

614853 19

Llave de boca / llave estrella de carracaconmutable,
acodada 15° Ancho de llave 12 mm

614853 12

Llave de boca / llave estrella de carracaconmutable,
acodada 15° Ancho de llave 17 mm

614853 17

Llave de boca / llave estrella de carracaconmutable,
acodada 15° Ancho de llave 15 mm

614853 15

Llave de boca / llave estrella de carracaconmutable,
acodada 15° Ancho de llave 8 mm

614853 8

Llave de boca / llave estrella de carracaconmutable,
acodada 15° Ancho de llave 13 mm

614853 13

Llave de boca / llave estrella de carracaconmutable,
acodada 15° Ancho de llave 9 mm

614853 9