

**Ins. pendular plana, rosca exterior, basculante, Rosca M: M4****Datos de pedido**

Número de pedido	370062 M4
GTIN	4059245309559
Clase de artículo	37K

**Descripción****Ejecución:**

- **Cuerpo de acero bonificado y fosfatado.**
- **Bola asegurada contra torsión.**

Retorno automático a la posición inicial.

Con rosca exterior.

**Aplicación:**

Sirven como tope, soporte y pieza de presión en la construcción del dispositivo.

**Nota:**

Se pueden combinar con el tensor giratorio n.º 370085 – 370086 o el gancho de sujeción n.º 370073 y 370074.

**Descripción técnica**

Longitud collar L <sub>2</sub>	6 mm
Rosca M	M4
Longitud 1	18 mm
Ø exterior D	12 mm

capacidad de carga máxima (estática)	16 kN
Tipo de producto	Ins. pendular