


**Ins. pendular estriado, rosca exterior, basculante, Rosca M: M5****Datos de pedido**

Número de pedido	370063 M5
GTIN	4059245309610
Clase de artículo	37K

Descripción**Ejecución:**

- **Cuerpo de acero bonificado y fosfatado.**
- **Bola asegurada contra torsión.**

Retorno automático a la posición inicial.

Con rosca exterior.

Aplicación:

Sirven como tope, soporte y pieza de presión en la construcción del dispositivo.

Nota:

Se pueden combinar con el tensor giratorio n.º 370085 – 370086 o el gancho de sujeción n.º 370073 y 370074.

Descripción técnica

Longitud collar L ₂	8 mm
Rosca M	M5
capacidad de carga máxima (estática)	32 kN
Ø exterior D	18 mm

Longitud 1	25 mm
Tipo de producto	Ins. pendular