



Juego de mandrinado de precisión KOMET MicroKom® hi.flex, Ø intervalo de husillo: 6-125mm



Datos de pedido

Número de pedido	238380 6-125
GTIN	
Clase de artículo	240

Descripción

Ejecución:

- **Precisión de ajuste: 0,01 mm por línea divisoria. Precisión de ajuste de Ø de 0,002 mm, mediante nonio en el ajuste de hasta 5 mm radial.**
- **Equilibrado en la posición 0.**

Suministro:

1 cabezal de mandrinado de precisión: N.º 238391 ABS50® Ø 6 – 125 mm
 1 soporte para plaquitas de cada: KOMET n.º 62863 04400 Ø 25 – 44 mm
 KOMET n.º 62863 12500 Ø 44 – 125 mm
 1 puente: KOMET n.º 62860 12500 Ø 90 – 125 mm
 1 cuerpo estriado: KOMET n.º 62861 06300 Ø 25 – 63 mm
 1 pieza intercalada: KOMET n.º 62862 09300
 1 barra de mandrinar de cada: KOMET n.º 62850 00600 Ø 6 – 10 mm
 KOMET n.º 62850 01000 Ø 10 – 14 mm
 KOMET n.º 62850 01400 Ø 14 – 18 mm
 KOMET n.º 62850 01800 Ø 18 – 22 mm
 KOMET n.º 62850 02200 Ø 22 – 26 mm
 4 plaquitas de corte de cada: TOGX06T102EN-14 BK60 - KOMET n.º 62601 90206
 TOGX090204EN-14 BK60 - KOMET n.º 62601 70409
 2 plaquitas de corte: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - KOMET n.º 62600 00102
 5 tornillos cilíndricos: KOMET n.º 62950 00000 - M5 x 16 mm
 1 destornillador de cada tamaño: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

Descripción técnica

Ø intervalo de husillo	6 - 125 mm
Mango	ABS
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Herramienta de husillo

Accesorios

Cabezal de mandrinado de precisión KOMET MicroKom® hi.flex Ø intervalo de husillo 6-125 mm	238391 6-125
---	--------------