

 **KOMET**

2 juegos de husillos de precisión KOMET MicroKom® BluFlex®, Ø intervalo de husillo: 6-125mm



Datos de pedido

Número de pedido	238398 6-125
GTIN	
Clase de artículo	27G

Descripción

Ejecución:

- Margen de linealidad: de $-0,2$ a $+4,4$ mm (de $-0,0079$ a $0,1732$ pulgadas) en el Ø.
- Resolución de visualización con precisión μ : $0,001$ mm en Ø.
- Con una llave de hexágono interior, el cabezal de ajuste de precisión se puede regular radialmente y sujetar.
- Moderna pantalla OLED de alto contraste directamente en el cabezal de ajuste de precisión.
- El indicador de la pantalla se puede girar en 180° .
- Manejo sencillo directamente en la pantalla táctil.
- Interfaz Bluetooth® Low Energy adicional para la indicación sencilla en un smartphone comercial a partir de Android™ o IOS 7.
- Mayor número de revoluciones gracias a la compensación de desequilibrio parcial integrada.
- El ajuste muy sensible permite la aproximación precisa.
- Sistema de medición de recorrido absoluto; en cada proceso de conexión se emiten las posiciones absoluta y relativa de la corredera.
- Interfaz ABS® universal.
- Cambio sencillo de la batería.
- Compatible 1:1 con las posibilidades de variación del sistema anterior.

Suministro:

1 cabezal de mandrinado: N.º 238392

1 soporte para plaquitas de cada: KOMET n.º 62863 04400 Ø 25 – 44 mm
KOMET n.º 62863 12500 Ø 44 – 125 mm
1 puente: KOMET n.º 62860 12500 Ø 90 – 125 mm
1 cuerpo estriado: KOMET n.º 62861 06300 Ø 25 – 63 mm
1 pieza intercalada: KOMET n.º 62862 09300
1 barra de mandrinar de cada: KOMET n.º 62850 00600 Ø 6 – 10 mm
KOMET n.º 62850 01000 Ø 10 – 14 mm
KOMET n.º 62850 01400 Ø 14 – 18 mm
KOMET n.º 62850 01800 Ø 18 – 22 mm
KOMET n.º 62850 02200 Ø 22 – 26 mm
4 plaquitas de corte de cada: TOGX06T102EN-14 BK60 - KOMET n.º 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 - KOMET n.º 62601 70409
2 plaquitas de corte: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - KOMET n.º 62600 00102
5 tornillos cilíndricos: KOMET n.º 62950 00000 - M5×16 mm
1 destornillador de cada tamaño: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

Descripción técnica

Ø intervalo de husillo	6 - 125 mm
Mango	ABS
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Herramienta de husillo

Accesorios

Cabezal de taladrado de precisión MicroKom® BluFlex® 2	238392
--	--------