



## Par de polainas protectoras para soldadores, Tipo: 15



### Datos de pedido

Número de pedido	091438 15
GTIN	4067263476672
Clase de artículo	02W

### Descripción

#### Ejecución:

**Polainas protectoras para soldadores** para la protección eficaz contra la proyección de virutas incandescentes o chispas.

- **Altura 15 cm y circunferencia entre 33 y 43 cm.**
- **Adaptación variable a diferentes tallas gracias al cierre por adherencia.**
- **Correa elástica para la fijación debajo del calzado.**

Prendas ignífugas y resistentes al calor fabricadas con piel de vacuno flexible y duradera combinada con tejido ignífugo. Botones de presión aislados eléctricamente y cierres por adherencia ignífugos. La prenda protege contra las llamas, las salpicaduras de material fundido y el calor radiante durante los trabajos de soldadura, amolado o quemado.

#### Norma:

EN ISO 11611:2015 Klasse 2 A1 + A2

#### Suministro:

1 pares

### Descripción técnica

Composición del tejido	100 % cuero
Gramaje / densidad tejido del material	1200 g/m <sup>2</sup>

Norma	DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo
Tipo de producto	Polainas protectoras de soldador