

**Atornillador de impacto neumático Modelo corto, Tipo: 9012M-1****Datos de pedido**

Número de pedido	079191 9012M-1
GTIN	4000896218356
Clase de artículo	03R

**Descripción técnica**

Rosca de conexión	NPT
Peso	1,27 kg
Longitud	80 mm
Demanda de aire máxima	127,4 l/min
Vibraciones máximas según EN	13,49 m/s <sup>2</sup>
Portaherramientas perfil de accionamiento	Cuadrado
Portaherramientas dimensiones	1/2 pul
Tamaño de tubo recomendado (Ø interior)	10 mm
Ø máximo de tornillo (8,8-12.9)	M20
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Par máximo	678 Nm

Nivel sonoro de funcionamiento	92,2 dB(A)
Velocidad de giro máxima	8800 min <sup>-1</sup>
Tipo de producto	Atornillador