

**Atornillador de impacto neumático, Tipo: 9013M****Datos de pedido**

Número de pedido	079192 9013M
GTIN	4000896212347
Clase de artículo	03R

Descripción técnica

Longitud	188 mm
Portaherramientas perfil de accionamiento	Cuadrado
Tamaño de tubo recomendado (Ø interior)	10 mm
Vibraciones máximas según EN	7,47 m/s ²
Ø máximo de tornillo (8,8-12.9)	M32
Nivel sonoro de funcionamiento	104 dB(A)
Rosca de conexión	NPT
Demanda de aire máxima	153 l/min
Conexión aire comprimido	3/8 pul
Velocidad de giro máxima	7300 min ⁻¹
Peso	2,1 kg

Portaherramientas dimensiones	3/4 pul
Par máximo	1085 Nm
Tipo de producto	Atornillador