



Atornillador de impacto acodado de aire comprimido Tecnología Twin Turbo, Tipo: 9012ATT



Datos de pedido

Número de pedido	079194 9012ATT
GTIN	4000896234738
Clase de artículo	03R

Descripción técnica

Tamaño de tubo recomendado (Ø interior)	10 mm
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Portaherramientas dimensiones	1/2 pul
Portaherramientas perfil de accionamiento	Cuadrado
Demanda de aire máxima	113 l/min
Par máximo	500 Nm
Velocidad de giro máxima	8000 min ⁻¹
Peso	1,3 kg
Ø máximo de tornillo (8,8-12.9)	M20
Nivel sonoro de funcionamiento	90,1 dB(A)

Longitud	277 mm
Rosca de conexión	NPT
Vibraciones máximas según EN	4,89 m/s ²
Tipo de producto	Atornillador