

**Garant****Mesa rodante ESD T5, Tipo: T54****Datos de pedido**

Número de pedido	971930 T54
GTIN	4067263515609
Clase de artículo	9GD

**Descripción****Ejecución:**

Mesa rodante ESD conductiva con **2 superficies de carga**. Construcción de acero soldado, plataforma de tablero de viruta conductora de volumen con superficie conductiva ESD de color gris claro. Mango Haptoprene® conductivo ESD con polipropileno resistente a los impactos.

**Ruedas conductivas eléctricas:** 2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección (con inmovilizador) y cubierta de TPE que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos, con protector de rosca.

**Aplicación:**

Adecuado para el uso en EPA con recubrimiento de suelo conductor. La puesta a tierra se realiza a través de las ruedas; no se necesita una conexión de puesta a tierra separada. Todas las piezas de plástico están realizadas con capacidad conductora para evitar cargas en la superficie.

**Norma:**

DIN EN 61340-5-1

**Lacado:**

Gris claro similar a RAL 7035 **con recubrimiento de polvo ESD**.

**Nota:**

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

**Descripción técnica**

Ø rueda	125 mm
Profundidad	509 mm
Peso	34 kg
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Altura de superficie de carga arriba	850 mm
Material rueda	TPE
Profundidad superficie de carga	500 mm
Capacidad de carga máxima	250 kg
Altura de superficie de carga abajo	195 mm
Capacidad de carga superficie de carga arriba	80 kg
Anchura de superficie de carga	850 mm
Altura	1020 mm
Anchura	980 mm
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Mesa rodante