

Garant**Carro con manija ESD T3, Tipo: T32****Datos de pedido**

Número de pedido	971920 T32
GTIN	4067263476993
Clase de artículo	9GD

Descripción**Ejecución:**

Carro de manija ESD conductivo con **1 superficie de carga**. Construcción de acero soldado, plataforma de tablero de viruta conductora de volumen con superficie conductiva ESD de color gris claro. Mango Haptoprene® conductivo ESD con polipropileno resistente a los impactos.

Ruedas conductivas eléctricas: 2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección (con inmovilizador) y cubierta de TPE que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos, con protector de rosca.

Aplicación:

Adecuado para el uso en EPA con recubrimiento de suelo conductor. La puesta a tierra se realiza a través de las ruedas; no se necesita una conexión de puesta a tierra separada. Todas las piezas de plástico están realizadas con capacidad conductora para evitar cargas en la superficie.

Norma:

DIN EN 61340-5-1

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 **con recubrimiento de polvo ESD**.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Profundidad superficie de carga	500 mm
Altura	915 mm
Peso	20 kg
Material rueda	TPE
Altura de superficie de carga	195 mm
Ø rueda	125 mm
Anchura	970 mm
Profundidad	509 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Capacidad de carga	250 kg
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Anchura de superficie de carga	850 mm
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Carro con manija