

Garant**Carro portador de recipientes Euronorm ESD, Tipo: TE37****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 971970 TE37 |
| GTIN | 4067263515623 |
| Clase de artículo | 9GD |

Descripción**Ejecución:**

Carro portador de recipientes Euronorm conductivo ESD en construcción de acero estable. Plataformas de chapa plegada, ajustables en intervalos de 280 mm. Plataformas atornillables de forma variable y ajustables en la inclinación de 15° y 30° para una retirada más sencilla. Plataforma inferior unida firmemente al bastidor y no se puede inclinar. Mango Haptoprene® conductivo ESD con polipropileno resistente a los impactos. **Ruedas conductivas eléctricas:** 2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección (con inmovilizador) y cubierta de TPE que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos, con protector de rosca.

Aplicación:

Adecuado para el uso en EPA con recubrimiento de suelo conductor. La puesta a tierra se realiza a través de las ruedas; no se necesita una conexión de puesta a tierra separada. Todas las piezas de plástico están realizadas con capacidad conductora para evitar cargas en la superficie.

Norma:

DIN EN 61340-5-1

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 **con recubrimiento de polvo ESD.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje. Encontrará recipientes Euronorm adecuados en el n.º 972350.

Descripción técnica

| | |
|---|---------------------|
| Altura | 1735 mm |
| Profundidad | 670 mm |
| Ø rueda | 125 mm |
| Capacidad de carga por plataforma | 50 kg |
| Capacidad de carga máxima | 250 kg |
| Profundidad superficie de carga | 610 mm |
| Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo | 2 |
| Anchura | 1300 mm |
| Peso | 85 kg |
| Inclinación regulable | 15 grados |
| Inclinación regulable | 30 grados |
| Material rodillos | TPE |
| Anchura de superficie de carga | 1240 mm |
| propiedad electrostática | EGB/ESD |
| Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 |
| Regulación de la altura en el intervalo | 280 mm |
| Tipo de producto | Carro para material |