

## HEDI

### Prolongador de cables de plástico para F, B, PL y CZ, Tipo: 40N



#### Datos de pedido

Número de pedido	081127 40N
GTIN	4003644009350
Clase de artículo	08B

#### Descripción

##### Ejecución:

Los tambores de cables Hedi® son sinónimo de calidad "Made in Germany" y durabilidad. Los cuerpos del tambor diseñados especialmente aseguran un guiado de cable optimizado. El interruptor de parada de rotación integrado evita el giro imprevisto del tambor. Todos los tambores de cables están equipados con interruptores de protección térmica.

##### · Protección contra sobrecalentamiento.

Con tapas de cierre automático. Para el empleo **continuo** al aire libre. Conforme a DGUV I 203-005 (anteriormente BGI 600).

##### Función:

IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de  $\varnothing < 12$  mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.

IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de  $\varnothing > 1$  mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.

Clase de protección IP: IP 44

Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua: Categoría 2 (K2) según BGI

Potencia nominal en estado desenrollado: 3500 (16 A) W

Clase de cable: H07RN-F

Estructura de cable: 3G1,5

Material cable: Neopreno

Longitud de cable: 40 m  
Número de tomas de corriente: 3

## Descripción técnica

Tipo	40N
Potencia nominal en estado desenrollado	3500 (16 A) W
Tensión de red	250 V
Material cable	Neopreno
Estructura de cable	3G1,5
Longitud de cable	40 m
Clase de cable	H07RN-F
Clase de protección IP	IP 44
Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua	Categoría 2 (K2) según BGI
Material carcasa	Plástico
Número de tomas de corriente	3
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Sistema de diagnóstico existente	sí
Tipo de producto	Bobina de cables