



## Fresa angular 90° MECH17, Mango Weldon, Ø D / Zef: 50/4mm



### Datos de pedido

Número de pedido	227653 50/4
GTIN	4960664526383
Clase de artículo	250

### Descripción

#### Ejecución:

Plaquitas de corte reversibles entalladas para conseguir fuerzas de corte y vibraciones reducidas. Al comparar, se consiguen anchuras de contacto  $a_e$  superiores con la misma profundidad de corte  $a_p$ .

### Descripción técnica

Profundidad de corte máxima $a_{p\text{ máx.}}$	74 mm
Ø de mango $D_s$ h6	40 mm
Tornillo para plaquita	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ø de corte $D_c$	50 mm
Código ISO plaquita de corte	BDMT 170408
Cantidad efectiva de filos $Z_{ef}$	4
Plaquita de corte adecuada	BD.. 1704
Longitud total $L_{tot}$	161 mm
Longitud de voladizo $L_1$	88 mm
Número de plaquitas de corte	20
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

---

## Accesorios

Tornillo de amarre	229709
--------------------	--------