

**Garant****Estera de suelo, gris oscuro moteado, Anchura x longitud: 100X135cm****Datos de pedido**

Número de pedido	964450 100X135
GTIN	4067263476771
Clase de artículo	9GM

**Descripción****Ejecución:**

Esteras para puestos de trabajo industriales para sollicitación media a alta. La estera de goma ergonómica es adecuada para lugares de trabajo de pie y de paso secos y húmedos. La superficie de la estera tiene un punto de giro óptimamente coordinado y muy buena resistencia al deslizamiento y tumbado. Cantos achaflanados por todos los lados para evitar tropezones. Superficie muy fácil de limpiar con propiedades reflectantes de la luz.

La estera de suelo resistente al aceite tiene una clase de protección contra incendios Bfl-s1. Debido a las propiedades elásticas del compuesto de goma y la geometría especial en la parte posterior, la estera tiene un efecto especialmente amortiguador y activador, y protege contra el frío. Estera duradera adecuada para un régimen de varios turnos.

Conductor eléctrico, resistencia superficial inferior a  $10^7 \Omega$ . La estera está marcada con una etiqueta de seguridad ESD.

**Suministro:**

Esteras con conexión a tierra ESD (la perforación para la conexión a tierra se puede seleccionar libremente y debe montarse automáticamente).

**Descripción técnica**

Espesor	16 mm
Material	Caucho de nitrilo (NBR)
Peso	20 kg
Anchura	100 cm

Longitud	135 cm
Clase de protección contra incendios	Bfl-s1
Dureza según Shore A	55
Confort en posición vertical	Antifatiga
Confort en posición vertical	Antideslizante
Confort en posición vertical	Aislamiento (temperatura)
Protección contra golpes	Suelo
Propiedades del material	resistente al aceite
Propiedades del material	poco inflamable
propiedad electrostática	EGB/ESD
Color	gris oscuro moteado
Tipo de producto	Estera para puestos de trabajo