

**Garant****Mordaza manual para taladradoras, Anchura de mordazas A: 80mm****Datos de pedido**

Número de pedido	365035 80
GTIN	4067263515630
Clase de artículo	31S

**Descripción****Ejecución:**

- Tipo de construcción estable con husillo resistente.
- Bocas templadas y rectificadas.
- Sujeción precisa mediante guía plana.
- Una boca con prisma horizontal y vertical para material redondeado; la otra, lisa.
- Las dos bocas están escalonadas para la sujeción de piezas planas.
- Abrazadera rápida excéntrica integrada pendiente de patente para un agarre seguro en la mesa de perforación.
- La sujeción rápida en la zona de las ranuras permite mecanizar la pieza sujeta de forma flexible y eficaz en cualquier posición de toda la mesa de perforación sin necesidad de volver a sujetarla.

**Aplicación:**

Para la sujeción de piezas de trabajo a taladradoras.

**Material:**

Cuerpo y boca móvil de fundición especial.

**Precisión:**

Dentro de **0,10 mm**.

**Descripción técnica**

Altura total c	65 mm
Anchura ranuras de sujeción	13 mm

Longitud total máxima L <sub>4</sub>	280 mm
Anchura cuerpo de base B	140 mm
Altura de mordazas C	28 mm
Peso	5,7 kg
Distancia ranuras de sujeción	110 mm
Longitud cuerpo base a	238 mm
Gama de sujeción b	120 mm
Anchura de mordazas A	80 mm
Código de colores para los accesorios adecuados	Tornillo de banco BM azul
Tipo de producto	Tornillo de banco para taladradoras

## Accesorios

Husillo de recambio para mordaza manual para taladradora para tipo 60	365037 60
Tope Tipo 1	365028 1
Riel de guía para n.º 365023	365025
Par de bocas de recambio (2 unidades) para mordaza de sujeción rápida y tornillo de banco para taladradora para tipo 60	365036 60