

Garant**Mango para avellanador cónico con 3 superficies de apriete, Ø de mango: 6mm**

Datos de pedido

Número de pedido	150409 6
GTIN	4067263515579
Clase de artículo	11M

Descripción

Ejecución:

Para el asiento de avellanadores cónicos de precisión GARANT con división desigual y **3 superficies de apriete** en el mango. En un mango se pueden emplear diferentes tamaños de avellanador con el mismo diámetro de mango en todos los casos.

Mango rígido agradable al contacto con la piel de polipropileno especialmente tenaz y resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, el **mango es antideslizante incluso con manos húmedas y aceitosas.**

Descripción técnica

Longitud del mango	106 mm
Ø de mango D _s	6 mm
Tipo de producto	Avellanador escalonado y cónico