

**Garant****Mango para avellanador cónico con 3 superficies de apriete, Ø de mango: 8mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	150409 8
GTIN	4067263515586
Clase de artículo	11M

## Descripción

### Ejecución:

Para el asiento de avellanadores cónicos de precisión GARANT con división desigual y **3 superficies de apriete** en el mango. En un mango se pueden emplear diferentes tamaños de avellanador con el mismo diámetro de mango en todos los casos.

Mango rígido agradable al contacto con la piel de polipropileno especialmente tenaz y resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, el **mango es antideslizante incluso con manos húmedas y aceitosas.**

## Descripción técnica

Longitud del mango	112 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	8 mm
Tipo de producto	Avellanador escalonado y cónico