

**Alicate multifunción, Longitud total: 225mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 729701 225 |
| GTIN | 4067263499572 |
| Clase de artículo | 72B |

Descripción**Ejecución:**

Cuerpo del alicate de acero plano, lacado en negro, patas con mangos de plástico y muelle de apertura. Engarce para clavijas / conectores aislados / no aislados de 0,35 - 1; 1,5 - 6 y terminales de encendido automático de 7 - 8 mm. Cortador con rosca para pernos M2,6 – M5. Pelacables 0,5 – 6 mm². Corte para cables suaves de Cu y Al. Punta de sujeción dentada larga para trabajar en espacios reducidos.

Aplicación:

Para pelar, cortar, comprimir, etc., preferentemente en el sector de reparaciones.

Descripción técnica

| | |
|---|--------------------------|
| Longitud total | 225 mm |
| Para sección transversal de los conductores | 1,5 – 6 mm ² |
| Para sección transversal de los conductores | 0,35 – 1 mm ² |
| Pelado para Ø de conductor | 6 mm ² |
| Cortador para pernos roscados | M2,6 – M5 |
| con función aislante | sí |
| con función de corte | sí |
| Tipo de producto | Alicate de engarce |

