



## Vídeo-endoscopio VIPER con sonda, Ø 2,8 mm, Longitud de sonda: 1000mm



### Datos de pedido

Número de pedido	492791 1000
GTIN	2050002074347
Clase de artículo	49C

### Descripción

#### Ejecución:

Vídeo-endoscopio VIPER ligero, compacto y flexible. Las sondas intercambiables rápidamente con diferentes diámetros (desde 2,2 mm) y longitudes de trabajo aumentan la flexibilidad. Gracias a su poco peso, el endoscopio VIPER es extremadamente ligero y práctico.

- **Monitor brillante de 4,3 pulgadas con tecnología de cámara CMOS para imágenes de alta definición.**
- **Manejo intuitivo y fácil.**
- **Inspecciones largas y sin interrupciones con el paquete de baterías comercial.**
- **Transferencia rápida de datos con Micro USB 2.0, conexión mini HDMI y ranura para tarjeta de memoria SD.**
- **Sondas rápidamente intercambiables con diferentes diámetros y longitudes de trabajo.**

#### Suministro:

Fuente de alimentación, cable micro USB, cable de vídeo, 2 baterías de iones de litio, tarjeta de memoria SD de 8 GB, soporte de metal, maleta de transporte.

### Descripción técnica

Suministro de energía	a batería
Tamaño de la pantalla	4,3 pul
Sensor de cámara	CMOS

Serie	VIPER
Ángulo de abertura	90 grados
Alcance de enfoque	3 - 50 mm
Longitud de sonda	1000 mm
Dirección visual	0 grados
Ø sonda	2,8 mm
Atributo del nombre de producto	Ø 2,8 mm
Tipo de producto	Endoscopio