

**Garant****Juego de llaves de boca/estrella de carraca, Cantidad de herramientas: 11****Datos de pedido**

Número de pedido	952366 11
GTIN	4067263696094
Clase de artículo	91A

**Descripción****Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

**Suministro:**

Inserto de espuma rígida n.º 952001 tam. 952366: 1 ud.

Llave de boca/llave estrella de carraca GARANT n.º 614770 tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19: 1 ud. cada

**Descripción técnica**

Anchura	150 mm
Cantidad de herramientas	11
Profundidad	600 mm
Ejecución	con llave (llave combinada anular y de boca)
Anchura en G	6
Profundidad en G	24
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	6x24

Tipo de producto

Inserto de espuma rígida

## Accesorios

Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 952366

952001 952366

Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 13 mm

614770 13

Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 12 mm

614770 12

Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 8 mm

614770 8

Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 10 mm

614770 10

Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 9 mm

614770 9

Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 11 mm

614770 11

Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 14 mm

614770 14

Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 16 mm

614770 16

Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 19 mm

614770 19

Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 17 mm

614770 17

Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 18 mm

614770 18