

**Garant****Juego de llaves de estrella con carraca, Cantidad de herramientas: 10****Datos de pedido**

Número de pedido	952426 10
GTIN	4067263723110
Clase de artículo	91A

**Descripción****Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

**Suministro:**

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952426: 1 ud.

Llave de boca/llave estrella de carraca GARANT n.º 614770 tam. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19: 1 ud. cada

**Descripción técnica**

Cantidad de herramientas	10
Anchura	200 mm
Ejecución	con llave (llave combinada anular y de boca)
Profundidad	500 mm
Anchura en G	8
Profundidad en G	20
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8x20

Tipo de producto

Inserto de espuma rígida

## Accesorios

Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 952426

952001 952426

Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 10 mm

614770 10

Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 11 mm

614770 11

Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 13 mm

614770 13

Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 14 mm

614770 14

Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 16 mm

614770 16

Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 17 mm

614770 17

Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 18 mm

614770 18

Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 19 mm

614770 19

Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 8 mm

614770 8

Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 9 mm

614770 9