


**Garant****Destornilladores-surtido, Cantidad de herramientas: 8****Datos de pedido**

Número de pedido	953416 8
GTIN	4067263723530
Clase de artículo	91A

**Descripción****Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita**, la inferior **de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

**Suministro:**

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953416: 1 ud.

Destornillador para ranura GARANT n.º 660032 tam. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: 1 ud. cada

Destornillador para Phillips GARANT n.º 667702 tam. 0; 1; 2: 1 ud. cada

**Descripción técnica**

Anchura	200 mm
Anchura en G	8
Profundidad en G	16
Profundidad	400 mm
Ejecución	con destornillador
Cantidad de herramientas	8
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm

Grado de llenado de un cajón en G	8×16
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

## Accesorios

Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 953416	952001 953416
Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 0	667702 0
Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 1	667702 1
Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 2	667702 2
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 2,5 mm	660032 2,5
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 3,5 mm	660032 3,5
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 4 mm	660032 4
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 5,5 mm	660032 5,5
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 6,5 mm	660032 6,5