




Surtido complementario 3/8 pulgada, Cantidad de herramientas: 17



Datos de pedido

Número de pedido	953714 17
GTIN	4067263723592
Clase de artículo	91A

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señala la falta de herramientas.

Los insertos de espuma rígida llenan 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) de la superficie útil del cajón.

Idóneo para:

Carros de taller GARANT con cajones de extensión total y nueva medida modular de cajones de **20 G × 16 G** o 500 × 400 mm (A × P).

Los insertos de espuma del tamaño 10 G × 8 G se ajustan a los tableros de sombras n.º 923210 tam. 250 (2 insertos de espuma por tablero de sombras).

Suministro:

Vaso de punta de 6 caras extralargo HOLEX n.º 637613 tam. 4; 5; 6; 8; 10: 1 ud. cada

Vaso de 12 caras HOLEX n.º 637320 tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22: 1 ud. cada

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953714: 1 ud.

Descripción técnica

Profundidad	250 mm
-------------	--------

Profundidad en G	10
Anchura	200 mm
Ejecución	con llave de vaso
Anchura en G	8
Cantidad de herramientas	17
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8x10
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 953714	952001 953714
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgadalongo Ancho de llave 10 mm	637320 10
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgadalongo Ancho de llave 11 mm	637320 11
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgadalongo Ancho de llave 12 mm	637320 12
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgadalongo Ancho de llave 13 mm	637320 13
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgadalongo Ancho de llave 14 mm	637320 14
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgadalongo Ancho de llave 15 mm	637320 15
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgadalongo Ancho de llave 16 mm	637320 16
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgadalongo Ancho de llave 17 mm	637320 17
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgadalongo Ancho de llave 18 mm	637320 18
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgadalongo Ancho de llave 19 mm	637320 19
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgadalongo Ancho de llave 21 mm	637320 21
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgadalongo Ancho de llave 22 mm	637320 22
llave hexagonal 3/8larga, con cabeza esférica Hexágono 10 mm	637613 10
llave hexagonal 3/8larga, con cabeza esférica Hexágono 4 mm	637613 4

llave hexagonal 3/8larga, con cabeza esférica Hexágono 5 mm

637613 5

llave hexagonal 3/8larga, con cabeza esférica Hexágono 6 mm

637613 6

llave hexagonal 3/8larga, con cabeza esférica Hexágono 8 mm

637613 8