

Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, Cantidad de herramientas: 46



Datos de pedido

Número de pedido	953743 46
GTIN	2050002075412
Clase de artículo	91A

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señala la falta de herramientas.

Los insertos de espuma rígida llenan 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) de la superficie útil del cajón.

Idóneo para:

Carros de taller GARANT con cajones de extensión total y nueva medida modular de cajones de **20 G × 16 G** o 500 × 400 mm (A × P).

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953743: 1 ud.

Mango transversal GARANT n.º 633029 tam. 116: 1 ud.

HOLEX Inserto de destornillador para Torx® largo n.º 631773 tam. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40: 1 ud. cada

HOLEX Inserto de destornillador para Phillips n.º 631623 tam.1; 2; 3; 4: 1 ud. cada

Extensión GARANT n.º 632429 tam. 50; 150: 1 ud. cada

Llave de vaso de 6 caras GARANT n.º 631225 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: 1 ud. cada

Mango encajable GARANT n.º 632829 tam. 146: 1 ud.

HOLEX Inserto de destornillador para ranura n.º 631613 tam. 3,5; 4; 5,5; 8: 1 ud. cada

Vaso de punta de 6 caras GARANT n.º 631729 tam. 2,5; 3; 4; 5; 6: 1 ud. cada

Carraca GARANT conmutable n.º 632025 tam. 1/4: 1 ud.

Inserto de llave de vaso para Torx® GARANT n.º 631515 tam. E4; E5; E6; E7; E8; E10: 1 ud. cada

Articulación cardán GARANT n.º 633529 tam. 1/4: 1 ud.

Descripción técnica

Profundidad	500 mm
Cantidad de herramientas	46
Ejecución	con llave de vaso
Anchura	200 mm
Profundidad en G	20
Anchura en G	8
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8×20
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 953743	952001 953743
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgadaSurface Drive Ancho de llave 10 mm	631225 10
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgadaSurface Drive Ancho de llave 11 mm	631225 11
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgadaSurface Drive Ancho de llave 12 mm	631225 12
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgadaSurface Drive Ancho de llave 13 mm	631225 13
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgadaSurface Drive Ancho de llave 14 mm	631225 14
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgadaSurface Drive Ancho de llave 4 mm	631225 4
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgadaSurface Drive Ancho de llave 4,5 mm	631225 4,5
	631225 5

Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Surface Drive Ancho de llave 5 mm

Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Surface Drive Ancho de llave 5,5 mm

631225 5,5

Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Surface Drive Ancho de llave 6 mm

631225 6

Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Surface Drive Ancho de llave 7 mm

631225 7

Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Surface Drive Ancho de llave 8 mm

631225 8

Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Surface Drive Ancho de llave 9 mm

631225 9

Vaso de 1/4 pulgada para Torx® Perfil Torx® E10

631515 E10

Vaso de 1/4 pulgada para Torx® Perfil Torx® E4

631515 E4

Vaso de 1/4 pulgada para Torx® Perfil Torx® E5

631515 E5

Vaso de 1/4 pulgada para Torx® Perfil Torx® E6

631515 E6

Vaso de 1/4 pulgada para Torx® Perfil Torx® E7

631515 E7

Vaso de 1/4 pulgada para Torx® Perfil Torx® E8

631515 E8

Vaso de punta para ranura, 1/4 pulgada Anchura de lámina cortante 3,5 mm

631613 3,5

Vaso de punta para ranura, 1/4 pulgada Anchura de lámina cortante 4 mm

631613 4

Vaso de punta para ranura, 1/4 pulgada Anchura de lámina cortante 5,5 mm

631613 5,5

Vaso de punta para ranura, 1/4 pulgada Anchura de lámina cortante 8 mm

631613 8

Vaso de punta para Phillips, 1/4 pulgada Tamaño de ranura en cruz 1

631623 1

Vaso de punta para Phillips, 1/4 pulgada Tamaño de ranura en cruz 2

631623 2

Vaso de punta para Phillips, 1/4 pulgada Tamaño de ranura en cruz 3

631623 3

Vaso de punta para Phillips, 1/4 pulgada Tamaño de ranura en cruz 4

631623 4

Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgadalongo Hexágono 2,5 mm	631729 2,5
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgadalongo Hexágono 3 mm	631729 3
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgadalongo Hexágono 4 mm	631729 4
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgadalongo Hexágono 5 mm	631729 5
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgadalongo Hexágono 6 mm	631729 6
Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx®largo Perfil Torx® TX10	631773 TX10
Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx®largo Perfil Torx® TX15	631773 TX15
Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx®largo Perfil Torx® TX20	631773 TX20
Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx®largo Perfil Torx® TX25	631773 TX25
Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx®largo Perfil Torx® TX30	631773 TX30
Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx®largo Perfil Torx® TX40	631773 TX40
Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx®largo Perfil Torx® TX8	631773 TX8
Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx®largo Perfil Torx® TX9	631773 TX9
Carraca conmutable, 1/4 pulgada, con expulsor Tipo 1/4	632025 1/4
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 150 mm	632429 150
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	632429 50
Mango encajable, 1/4 pulgada Longitud total 146 mm	632829 146
Mango transversal, 1/4 pulgada Longitud total 116 mm	633029 116
Articulación cardán, 1/4 pulgada Tipo 1/4	633529 1/4