




Surtido complementario 1/2 pulgada, Cantidad de herramientas: 23



Datos de pedido

Número de pedido	953755 23
GTIN	4067263723622
Clase de artículo	91A

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señala la falta de herramientas.

Los insertos de espuma rígida llenan 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) de la superficie útil del cajón.

Idóneo para:

Carros de taller GARANT con cajones de extensión total y nueva medida modular de cajones de **20 G × 16 G** o 500 × 400 mm (A × P).

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953755: 1 ud.

Vaso de 12 caras HOLEX n.º 642520 tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 ud. cada

Vaso de punta de 6 caras HOLEX n.º 643313 tam. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 ud. cada

Descripción técnica

Profundidad en G	20
Anchura en G	8
Profundidad	500 mm
Cantidad de herramientas	23

Anchura	200 mm
Ejecución	con llave de vaso
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8×20
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 953755	952001 953755
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 10 mm	642520 10
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 11 mm	642520 11
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 12 mm	642520 12
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 13 mm	642520 13
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 14 mm	642520 14
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 15 mm	642520 15
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 16 mm	642520 16
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 17 mm	642520 17
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 18 mm	642520 18
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 19 mm	642520 19
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 21 mm	642520 21
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 22 mm	642520 22
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 24 mm	642520 24
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 27 mm	642520 27
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 30 mm	642520 30
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 32 mm	642520 32
Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo Hexágono 10 mm	643313 10

Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo Hexágono 12 mm	643313 12
Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo Hexágono 14 mm	643313 14
Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo Hexágono 5 mm	643313 5
Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo Hexágono 6 mm	643313 6
Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo Hexágono 7 mm	643313 7
Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo Hexágono 8 mm	643313 8