

**Garant**
**Surtido de taller, Cantidad de herramientas: 34**

**Datos de pedido**

Número de pedido	955009 34
GTIN	4067263724018
Clase de artículo	91A

**Descripción**
**Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color, señala la falta de herramientas.

**Idóneo para:**

**Carros de taller GARANT** con cajones de extensión total y medida modular de cajones de **20 G** × **16 G** o 500 × 400 mm (A × P).

Carro de taller n.º 914520 – 914582.

**Suministro:**

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 955009: 1 ud.

Llave de boca/estrella GARANT n.º 613600 tam. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 ud. cada

Carraca GARANT conmutable n.º 640025 tam. 1/2: 1 ud.

Prolongación GARANT 1/2 pulgada n.º 641029 tam. 125; 250: 1 ud. cada

Mango transversal GARANT 1/2 pulgada n.º 641329 tam. 295: 1 ud.

Articulación cardán GARANT n.º 641629 tam. 1/2: 1 ud.

GARANT Vaso de 6 caras n.º 642325 tam. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 ud. cada

GARANT Vaso de 12 caras largo n.º 642529 tam. 17; 19; 21: 1 ud. cada

Destornillador para ranura GARANT n.º 660032 tam. 3,5; 5,5: 1 ud. cada

Destornillador para Phillips GARANT n.º 667702 tam. 1; 2: 1 ud. cada

Martillo de cerrajero GARANT n.º 750110 tam. 300: 1 ud.

Alicate universal GARANT n.º 700940 tam. 180: 1 ud.  
 Alicata regulable GARANT n.º 706001 tam. 250: 1 ud.

## Descripción técnica

Cantidad de herramientas	34
Cajones superficie útil en G	20×16
Anchura en G	20
Ejecución	para cajón de carro de taller
Profundidad en G	16
Profundidad	400 mm
Anchura	500 mm
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Adecuado para mobiliario industrial	Carros de taller
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

## Accesorios

Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 955009	952001 955009
Llave combinada Ancho de llave 10 mm	613600 10
Llave combinada Ancho de llave 13 mm	613600 13
Llave combinada Ancho de llave 16 mm	613600 16
Llave combinada Ancho de llave 17 mm	613600 17
Llave combinada Ancho de llave 18 mm	613600 18
Llave combinada Ancho de llave 19 mm	613600 19
Llave combinada Ancho de llave 5,5 mm	613600 5,5
Llave combinada Ancho de llave 7 mm	613600 7
Llave combinada Ancho de llave 8 mm	613600 8
Carraca conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor Tipo 1/2	640025 1/2

Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 125 mm	641029 125
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 250 mm	641029 250
Mango transversal, 1/2 pulgada Longitud total 295 mm	641329 295
Articulación cardán, 1/2 pulgada Tipo 1/2	641629 1/2
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 13 mm	642325 13
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 14 mm	642325 14
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 15 mm	642325 15
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 16 mm	642325 16
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 17 mm	642325 17
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 18 mm	642325 18
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 19 mm	642325 19
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 21 mm	642325 21
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 22 mm	642325 22
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 24 mm	642325 24
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 17 mm	642529 17
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 19 mm	642529 19
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 21 mm	642529 21
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 3,5 mm	660032 3,5
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 5,5 mm	660032 5,5
Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 1	667702 1
	667702 2

Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 2

Martillo de cerrajero con collar protector del mango Peso sin mango 300 g

750110 300

Alicates universales, cromados, con cubiertas de 2 componentes en los mangos Longitud total 180 mm

700940 180

Alicates regulables con ajuste preciso de muescas, negro Longitud total 250 mm

706001 250