

Garant**Juego de llaves de estrella con carraca, Cantidad de herramientas: 8****Datos de pedido**

Número de pedido	955126 8
GTIN	4067263724032
Clase de artículo	91A

Descripción**Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita**, la inferior **de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 955126: 1 ud.

Llave de boca/llave estrella de carraca GARANT n.º 614770 tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 17: 1 ud. cada

Descripción técnica

Cantidad de herramientas	8
Anchura	383 mm
Profundidad	115 mm
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Tablero de sombras	115 mm
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 955126	952001 955126
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 10 mm	614770 10
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 11 mm	614770 11
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 12 mm	614770 12
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 13 mm	614770 13
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 16 mm	614770 16
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 17 mm	614770 17
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 8 mm	614770 8
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 9 mm	614770 9