

**RUNPOTEC**  
HPI KABELZIEHSPEZIALIST

## Guía pasacables de fibra de vidrio GF3 en caja de plástico, Longitud de cinta: 30m



### Datos de pedido

Número de pedido	814867 30
GTIN	9120045477153
Clase de artículo	86A

### Descripción

#### Ejecución:

Cinta de fibra de vidrio de **3 mm** de grosor, **resistente a la retracción** y, sin embargo, **altamente flexible**; ideal para pasos complejos de cables en tubos ya colocados o en el caso de numerosos codos de tubo.

Empuñadura ergonómica y asa de transporte. Punta guía patentada con compensación de torsión y protección contra dobleces (2 roscas exteriores Ø RTG 6 mm). Protección de retracción automática. Recubrimiento antideslizante. Adecuado para obras de construcción, a prueba de salpicaduras, polvo, golpes y roturas. Hasta un radio de 38 mm posible.

También compatible con RUNPOCAM RC2 (n.º 814878) y las varillas de basalto (n.º 814877).

#### Suministro:

Incluye accesorios en caja de plástico: 1 punta de guía flexible (Runpog) con compensación de torsión, 1 manguito antitorsión RTG Ø 6 mm, 1 ayuda de tracción, 1 adhesivo especial 3 g, 1 bucle de tracción de cable (Ø 14 mm exterior), 6 manguitos adhesivos Ø 3 mm, 3 argollas de tracción Ø 7 mm, 1 bulbo inicial Ø 11 mm, 1 manguito de conexión, 2 llave de montaje, 1 pila de botón CR2032.

### Descripción técnica

Longitud de cinta	30 m
Carga máxima en la conexión de la guía pasacables y el manguito	1,3 kN
Carga máxima en la guía pasacables	4,5 kN
Tipo de producto	Herramienta de tracción para cables