

Mahr**Multimar Verificador universal, Capacidad de medición: 610-1015mm****Datos de pedido**

Número de pedido	428051 610-1015
GTIN	4059192024925
Clase de artículo	43A

Descripción**Ejecución:**

Construcción de tubo estable, rectificada y de cromado duro. Dos soportes de medición para la incorporación de los distintos suplementos de medición. Posibilidad de ampliación de la capacidad de medición de 75mm girando los brazos de medición. Aplicable con todos los relojes comparadores o micrómetros con \varnothing de mango 8 h 6 mm (suministro sin comparador).

- **Alta seguridad de medición y precisión de repetibilidad a través de la guía de bolas de alta precisión.**
- **Mangos con protección térmica**
- **Dirección de presión de medición para medición interior y exterior.**
- **Presión de medición constante gracias a los resortes de presión de medición montados.**
- **El soporte de medición móvil está apoyado en una guía de bolas de alta precisión sin holgura ni fricción.**
- **Columna resistente, pulida y de cromado duro.**
- **Montaje sencillo por bloques de apilado y de montaje.**

Aplicación:

- **Medida exterior e interior.**
- **Rosca exterior e interior.**
- **Franjas de centrado**
- **Resaltos, escotaduras y hendiduras estrechos.**
- **Cono exterior e interior.**
- **Dentado interior y exterior, y mucho más.**

Nota:

Hasta alcance de medición de **2500 mm** con **tubo de construcción ligero de plástico reforzado de fibra de carbono** a petición.

Descripción técnica

Serie	Multimar
Intervalo de medición	12 mm
Capacidad de medición	610 - 1015 mm
Ámbito de aplicación exterior	580 - 985 mm
Ámbito de aplicación interior	610 - 1015 mm
Embalaje	caja estable
Calibración	A3
Tipo de producto	Verificador universal

Servicios

Calibración Pie de rey universal Capacidad de medición máxima 2500 mm	021400 2500
---	-------------

Accesorios

Par de insertos de medición para rebordes planos, medición exterior	428160
Par de brazos de medición con taladro Ø 3,5 mm Alcance del brazo 25 mm	428101 25
Par de topes de profundidad para brazos de medición	428111
Par de insertos de medición para rebordes semicilíndricos, medición interior	428170
Par de brazos de medición con taladro Ø 3,5 mm Alcance del brazo 35 mm	428101 35
Par de asientos de medición con taladro Tipo A	428141 A
Inserto de medición interior esférico Ø 7,5 mm, 1 unidad	428120
Par de asientos de medición con taladro Tipo B	428141 B
Inserto de medición exterior plano Ø 7,5 mm, 1 unidad	428130
Par de brazos de medición con taladro Ø 3,5 mm Alcance del brazo 100 mm	428101 100
	428101 70

Par de brazos de medición con taladro Ø 3,5 mm Alcance
del brazo 70 mm
