

Garant**Fresa con mango GARANT Master Uni – medio, HM, Tipo: C0820****Datos de pedido**

Número de pedido	540355 C0820
GTIN	4067263736783
Clase de artículo	51D

Descripción**Ejecución:**

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico **GARANT** se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.

Longitud del mango 200 mm (tronzable).

Ø mango 6 mm.

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, redondear cantos, enlucir, y mecanizar cordones de soldadura y superficies. No encender la máquina hasta que la fresa con mango se haya hundido en la pieza de trabajo.

Descripción técnica

Ø del cabezal	8 mm
Longitud total	220 mm
Descripción de la forma	Esferocilíndrico
Longitud de cabeza	20 mm
Serie	GARANT Master Uni
Material de corte	HM
Tipo de producto	Fresa con mango

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
Uni	adecuado		