



Alicates boca redonda plana acodados, cromados, con cubiertas en los mangos, Longitud total: 200mm



Datos de pedido

Número de pedido	713501 200
GTIN	
Clase de artículo	73F

Descripción técnica

Longitud total	200 mm
Long. de mord.	73 mm
Forma tipo boca	punta ovalada, acodado (40° – 45°)
Norma	DIN ISO 5745
Propiedad de mordaza	Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC)
Versión mordaza	interior ranurado
Mango	Funda de varios componentes
Material	Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie	cromado
Tipo de producto	Alicate multifunción