



Alicate de corte lateral de modelo resistente, de alto rendimiento, TwinForce®, pulido, con cubiertas en los mangos, Longitud total: 180mm



Datos de pedido

Número de pedido	723181 180
GTIN	
Clase de artículo	73F

Descripción técnica

Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	3,2 mm
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta Ø	3 mm
Longitud total	180 mm
Quality Dress	TwinForce
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	5,5 mm
Norma	DIN ISO 5749
Mango	revestido de plástico
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	Mordazas atramentadas en negro, cabeza pulida
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento	sí
con muelle de abertura conmutable	no
Tipo de producto	Alicate cortante

