



Alicates de corte lateral cromados, con cubiertas en mangos, Longitud total: 140mm



Datos de pedido

Número de pedido	724861 140
GTIN	4003773039488
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Forma delgada con filos templados por inducción (aprox. 62 HRC).

Pinza cromada, mangos con empuñaduras multicomponente e interfaz KNIPEXtend.

KNIPEXtend se utiliza para conectar extensiones, como ColorCode Clips (CCCs) para la personalización o TetheredTool Clips (TTCs) para conectar un seguro contra caída TetheredTools.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Nota:

El modelo anterior n.º 724860 puede solicitarse hasta que estén disponibles los modelos KNIPEXtend.

Descripción técnica

Longitud total	140 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	1,8 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	4 mm
Norma	DIN ISO 5749
Mango	Funda de varios componentes

Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC)
Superficie	cromado
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento	no
con muelle de abertura conmutable	no
Tipo de producto	Alicate cortante