

bimos

**Silla giratoria de trabajo ESD, Supertec, con ruedas, baja, Tipo: ESD****Datos de pedido**

Número de pedido	972676 ESD
GTIN	4016849943985
Clase de artículo	96B

**Descripción****Ejecución:**

Asiento y respaldo Supertec ESD conductor. Supertec es cómodo, suave, transpirable, así como extremadamente resistente, resistente a cortes, fácil de limpiar y antideslizante. Gracias a su microblindaje, combina las ventajas del tejido y la espuma integral. Cómoda tapicería con respaldo ergonómico y acolchado horizontal, con prácticos tiradores deslizantes. Con paquete ergonómico: técnica sincronizada incluida la regulación del peso. Respaldo con carcasa de plástico conductora y tiradores deslizantes. Conexión conductiva ininterrumpida entre la tapicería y las ruedas/los patines ESD.

Regulación de peso de 45 a 120 kg.

**Norma:**

**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.**

**Descripción técnica**

Serie	Work-Tec Ergo
Anchura de asiento	460 mm
Color material asiento	negro

Ajuste de la inclinación del asiento en grados	6 grados
Profundidad de asiento	470 mm
Altura del respaldo	580 mm
Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento	60 mm
Ejecución	con ruedas
Intervalo de regulación de altura del respaldo	60 mm
Capacidad de carga silla	120 kg
propiedad electrostática	EGB/ESD
Intervalo de regulación de la altura	450 - 630 mm
Tipo de producto	Silla giratoria de trabajo ESD

---

## Accesorios

Ruedas ESD(1 juego = 5 piezas)	963189
--------------------------------	--------