

bimos

Silla giratoria de trabajo ESD, tela, con ruedas, baja, Tipo: ESD**Datos de pedido**

Número de pedido	972674 ESD
GTIN	4016849943961
Clase de artículo	96B

Descripción**Ejecución:**

Asiento y respaldo tapizados en tejido ESD conductor. Cómodo y transpirable, resistente. Cómoda tapicería con respaldo ergonómico y acolchado horizontal, con prácticos tiradores deslizantes. Con paquete ergonómico: técnica sincronizada incluida la regulación del peso. Conexión conductiva ininterrumpida entre la tapicería y las ruedas/los patines ESD. Respaldo con carcasa de plástico conductora y tiradores deslizantes. Regulación de peso de 45 a 120 kg.

Norma:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Descripción técnica

Color material asiento	negro
Intervalo de regulación de altura del respaldo	60 mm
Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento	60 mm
Anchura de asiento	460 mm

Altura del respaldo	580 mm
Profundidad de asiento	470 mm
Ajuste de la inclinación del asiento en grados	6 grados
Serie	Work-Tec Ergo
Capacidad de carga silla	120 kg
propiedad electrostática	EGB/ESD
Intervalo de regulación de la altura	450 - 630 mm
Tipo de producto	Silla giratoria de trabajo ESD

Accesorios

Ruedas ESD(1 juego = 5 piezas)	963189
--------------------------------	--------