

bimos

Silla giratoria de trabajo ESD, Supertec, con tacos antideslizantes y anillo de apoyo para los pies, alta, Tipo: ESD



Datos de pedido

Número de pedido	972677 ESD
GTIN	4016849944012
Clase de artículo	96B

Descripción

Ejecución:

Asiento y respaldo Supertec ESD conductor. Supertec es cómodo, suave, transpirable, así como extremadamente resistente, resistente a cortes, fácil de limpiar y antideslizante. Gracias a su microblindaje, combina las ventajas del tejido y la espuma integral. Cómoda tapicería con respaldo ergonómico y acolchado horizontal, con prácticos tiradores deslizantes. Con paquete ergonómico: técnica sincronizada incluida la regulación del peso. Respaldo con carcasa de plástico conductora y tiradores deslizantes. Conexión conductiva ininterrumpida entre la tapicería y las ruedas/los patines ESD.

Regulación de peso de 45 a 120 kg.

Norma:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Descripción técnica

Color material asiento	negro
Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento	60 mm

Profundidad de asiento	470 mm
Ajuste de la inclinación del asiento en grados	6 grados
Altura del respaldo	580 mm
Ejecución	altura de asiento alta
Serie	Work-Tec Ergo
Intervalo de regulación de altura del respaldo	60 mm
Anchura de asiento	460 mm
Capacidad de carga silla	120 kg
propiedad electrostática	EGB/ESD
Intervalo de regulación de la altura	590 - 860 mm
Tipo de producto	Silla giratoria de trabajo ESD